




Gemeinsame Anforderung:

- 16 Bohrungen
- Translatorische Einpassung
- Rotatorische Einpassung
- Distanzmessung X=3.000
- Distanzmessung Y=3.000





Getrennte Anforderung:

8 Bohrungen (0.10)
 Translatatorische Einpassung
 Rotatorische Einpassung
 Distanzmessung X=3.000
 Distanzmessung Y=3.000

8 Bohrungen (0.25)
 Translatatorische Einpassung
 Rotatorische Einpassung
 Distanzmessung R=4.157
 Distanzmessung R=4.157

